

**SAK sorozat
VL 2 SAK6/10/SAKB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókegyeles technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | VL 2 SAK6/10/SAKB |
| Rendelési szám | 0135900000 |
| Verzió | SAK sorozat, Keresztösszekötő saru, Keresztösszekötő-lemez, Pólusszám: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190036409 |
| Menny. | 50 Stück |

SAK sorozat VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 1,02 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max. 40 °C Tárolási hőmérséklet, min. 10 °C
Tárolási hőmérséklet 10 °C...40 °C

Anyag adatok

Anyag Cu Zn Szín szürke

Rendszer specifikációk

Változat Keresztösszekötő-lemez

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Nem Rögzítés típusa becsavart állapotban
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Méreték

Osztás, mm (P) 6,5 mm

Névleges adatok

Névleges áram 32 A

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data [STEP](#)
Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)
User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)