

**SAK sorozat
TW SAKG28 HP/TF/GE/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókenyeges technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókenyeges csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	TW SAKG28 HP/TF/GE/2
Rendelési szám	016460000
Verzió	SAK sorozat, Elválasztó lemezzel, sárga, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190141998
Menny.	10 Stück

**SAK sorozat
TW SAKG28 HP/TF/GE/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0,079 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4,724 inch
Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Nettó tömeg	15,5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C		

Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Elválasztó lemez
----------	------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
----------------	-----	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
--------------------	---