

**SAK sorozat  
EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

Típus	EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE
Rendelési szám	<a href="#">018080000</a>
Verzió	SAK sorozat, Véglap, sárga, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190006938
Menny.	10 Stück

**SAK sorozat**  
**EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0,079 inch
Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6,299 inch
Mélység	91 mm	Mélység (coll)	3,583 inch
Nettó tömeg	33,4 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Anyag adatok**

Anyag	PA 66	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

**Rendszer specifikációk**

Változat Vég- és elválasztó lemez

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felpattintható Nem

**Méreték**

TS 32 eltolás 80 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)  
 User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)