


**SAK sorozat
ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókegyeles technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

| | |
|---------------------------|---|
| Rendelkezésre álló egység | 2016-01-01 |
| Típus | ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H- |
| Rendelési szám | 0222760001 |
| Verzió | SAK sorozat, Biztosítós sorkapcsok, Névleges keresztmetszet: 4 mm ² , Csavaros csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4032248730926 |
| Menny. | 100 Stück |
| Helyettesítő termék | 1119840000 |

SAK sorozat
ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 8,1 mm | Szélesség (coll) | 0,319 inch |
| Magasság | 58 mm | Magasság (coll) | 2,283 inch |
| Mélység | 43 mm | Mélység (coll) | 1,693 inch |
| Nettó tömeg | 12,94 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|-------|-------|--------------------------|-----|
| Anyag | PA 66 | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
|-------|-------|--------------------------|-----|

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Egyik oldalon szabad vég | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| PE-csatlakozás | Nem | Sín | TS 35, TS 32 |

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|--------------------|----------------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható |
|--------------------|----------------|

Névleges adatok

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|------|
| Névleges keresztmetszet | 4 mm ² | Névleges feszültség | 60 V |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1 mΩ | | |

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|---|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Csatlakozások száma | 2 |
|--------------------|----------------------|---------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000899 | ETIM 4.0 | EC000899 |
| ETIM 5.0 | EC000899 | ETIM 6.0 | EC000899 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-16 | eClass 7.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-16 | eClass 9.0 | 27-14-11-16 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-16 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**SAK sorozat
ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Safety note

Safety notice [Safety Information](#)