

**Csatlakozóelemek  
H4,0/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

**Általános rendelési adatok**

Típus	H4,0/12
Rendelési szám	<a href="#">0244 100000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetetlen, 12 mm
GTIN (EAN)	4008190179830
Menny.	1 000 Stück
Csomagolás	loose

## Csatlakozóelemek H4,0/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

Szélesség	12 mm	Szélesség (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	0,192 g		

### Műszaki adatok

Változat	szigeteletlen
----------	---------------

### Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	12 mm	Gallér átmérője (D2)	4 mm
Vezeték-keresztmetszet	12 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
		Érintkező felület átmérője (D1)	2,8 mm

### Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

### Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Adatlap****Csatlakozóelemek  
H4,0/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****A kép illusztráció**