

## CableLine CLI C 2-4 GE/SW N MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetéseken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehető - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

### Általános rendelési adatok

Típus	CLI C 2-4 GE/SW N MP
Rendelési szám	<a href="#">0251311663</a>
Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190058333
Menny.	100 Stück

**CableLine  
CLI C 2-4 GE/SW N MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0,276 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	0,13 g		

**Általános adatok**

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Nyomatott karakterek	Nagybetűk	Nyomatás	N
Nyomatás módja	hő-dombornyomás	Nyomatás színe	fekete
Nyomatás tájolása	vízszintes	Nyomatás típusa	Standard
Szigetelés keresztmetszete, max.	10 mm	Szélesség	7 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	MultiPack	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

**Vezeték és kábeljelölők**

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	4 - 10 mm
Vezeték külső átmérő, max.	10 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Product Change Notification	<a href="#">PCN CableLine_DE</a> <a href="#">PCN CableLine_EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>

**CableLine  
CLI C 2-4 GE/SW N MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció