

**CableLine
CLI C 02-3 GE/SW M MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetéseken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | CLI C 02-3 GE/SW M MP |
| Rendelési szám | 0252111661 |
| Verzió | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190089399 |
| Menny. | 200 Stück |

**CableLine
CLI C 02-3 GE/SW M MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 3,4 mm | Szélesség (coll) | 0,134 inch |
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0,118 inch |
| Mélység | 3,5 mm | Mélység (coll) | 0,138 inch |
| Nettó tömeg | 0,04 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 |
| Halogén | Igen | Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés |
| Nyomatott karakterek | Nagybetűk | Nyomatás | M |
| Nyomatás módja | hő-dombornyomás | Nyomatás színe | fekete |
| Nyomatás tájolása | vízszintes | Nyomatás típusa | Standard |
| Szélesség | 3,4 mm | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Változat | MultiPack |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték külső átm. | 1,3 - 3 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 3 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 1,3 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,2 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-----------------------------|--|
| Product Change Notification | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |
| Tervezési adatok | EPLAN_WSCAD |

**CableLine
CLI C 02-3 GE/SW M MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció