

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 69 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetéseken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehető - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Típus	CLI C 1-6 GE/SW 69 MP
Rendelési szám	0252711590
Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190168629
Menny.	100 Stück

CableLine CLI C 1-6 GE/SW 69 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	4,2 mm	Szélesség (coll)	0,165 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,11 g		

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Nyomatott karakterek	Számok	Nyomatás	69
Nyomatás módja	hő-dombornyomás	Nyomatás színe	fekete
Nyomatás tájolása	vízszintes	Nyomatás típusa	Standard
Szigetelés keresztmetszete, max.	5 mm	Szélesség	4,2 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	MultiPack	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	2.5 - 5 mm
Vezeték külső átmérő, max.	5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Product Change Notification	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD

**CableLine
CLI C 1-6 GE/SW 69 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció