

**CableLine  
CLI C 3-6 GE/SW O MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm<sup>2</sup> - max. 70 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | CLI C 3-6 GE/SW O MP                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">0253411665</a>                                      |
| Verzió         | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190082178                                                   |
| Menny.         | 20 Stück                                                        |

**CableLine**  
**CLI C 3-6 GE/SW O MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 11 mm  | Szélesség (coll) | 0,433 inch |
| Magasság    | 6 mm   | Magasság (coll)  | 0,236 inch |
| Mélység     | 17 mm  | Mélység (coll)   | 0,669 inch |
| Nettó tömeg | 0,75 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |                           |                                         |                 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Anyag                        | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4               |
| Halogén                      | Igen                      | Nyomtatott karakterek                   | Nagybetűk       |
| Nyomtatás                    | O                         | Nyomtatás módja                         | hő-dombornyomás |
| Nyomtatás színe              | fekete                    | Nyomtatás tájolása                      | vízszintes      |
| Nyomtatás típusa             | Standard                  | Szigetelés keresztmetszete, max.        | 16 mm           |
| Szélesség                    | 11 mm                     | Szín                                    | sárga           |
| UL 94 éghetőségi osztály     | V-0                       | Változat                                | MultiPack       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C               |                                         |                 |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                    |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén                      | Igen               | Vezeték külső átm.           | 8 - 16 mm          |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 16 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 8 mm               |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Product Change Notification | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Tervezési adatok            | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                          |

## CableLine CLI C 3-6 GE/SW O MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



A kép illusztráció