

**VPMS (sárgaréz záródugó)  
VP 9-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség osztály megőzéséhez

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | VP 9-MS65  |
| Rendelési szám | <a href="#">0294700000</a>   |
| Verzió         | VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, PG 9, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190005887  |
| Menny.         | 100 Stück  |

**VPMS (sárgaréz záródugó)  
VP 9-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |        |                 |            |
|-------------|--------|-----------------|------------|
| Hossz       | 8 mm   | Hossz, inch     | 0,315 inch |
| Magasság    | 8 mm   | Magasság (coll) | 0,315 inch |
| Nettó tömeg | 4,53 g | Átmérő          | 18 mm      |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Általános információk**

|                                    |                       |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Sárgaréz, nikkelezett | Fej átmérő                         | 18 mm  |
| Külső menet                        | PG 9                  | Menet hossza                       | 5 mm   |
| O-gyűrű                            | NBR                   | Tömszelencék                       | PG     |
| Tömítés                            | NBR                   | Védelmi osztály                    | IP68   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>  |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>  |

**Adatlap****VPMS (sárgaréz záródugó)  
VP 9-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**