

**VPMS (sárgaréz záródugó)  
VP 11-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség osztály megőrzéséhez

**Általános rendelési adatok**

Típus	VP 11-MS65
Rendelési szám	<a href="#">029480000</a>
Verzió	VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, PG 11, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190143947
Menny.	100 Stück

**VPMS (sárgaréz záródugó)  
VP 11-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	8 mm	Hossz, inch	0,315 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	8,48 g	Átmérő	22 mm

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Általános információk**

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Fej átmérő	22 mm
Külső menet	PG 11	Menet hossza	5 mm
O-gyűrű	NBR	Tömszelencék	PG
Tömítés	NBR	Védelmi osztály	IP68
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****VPMS (sárgaréz záródugó)  
VP 11-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**