

**VPK (műanyag záródugó)
VP 16-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség
osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP 16-K54
Rendelési szám	0295060000
Verzió	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, PG 16, 5 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190170479
Menny.	100 Stück

VPK (műanyag záródugó)
VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	10 mm	Hossz, inch	0,394 inch
Nettó tömeg	1,8 g		

Általános információk

Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Fej átmérő	27 mm
Külső menet	PG 16	Menet hossza	5 mm
Tömszelencék	PG	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

VPK (műanyag záródugó) VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

