

**SAK sorozat
QL 4 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Jelhuzalozás

Személyre szabott és különlegesen kompakt: AIO-indítószenzoros/aktuátoros sorkapcsaink az adott alkalmazáshoz optimalizált megoldást kínálnak a jelhuzalozáshoz. Ezenfelül más, rugós és csavaros csatlakozástechnikákkal felszerelt sorkapcsokat is kínálunk, amelyek szintén alkalmasak jelhuzalozási feladatokhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 4 DLI
Rendelési szám	0297400000
Verzió	SAK sorozat, Keresztösszekötő saru, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4008190165482
Menny.	50 Stück

**SAK sorozat
QL 4 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	23,3 mm	Szélesség (coll)	0,917 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,44 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Anyag	Vörösréz	Felületi minőség	ónozott
Szín	szürke		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavarozható keresztösszekötőhöz
----------	----------------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méreték

Osztás, mm (P)	6,1 mm
----------------	--------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks