

**SAK sorozat  
TW SAKD2.5N HP/TF/0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókenyveles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókenyveles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

Típus	TW SAKD2.5N HP/TF/0.5
Rendelési szám	<a href="#">0307500000</a>
Verzió	SAK sorozat, Elválasztó lemezzel, 0.5 mm, bézs
GTIN (EAN)	4008190110017
Menny.	20 Stück

**SAK sorozat  
TW SAKD2.5N HP/TF/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	0,5 mm	Szélesség (coll)	0,02 inch
Magasság	32,5 mm	Magasság (coll)	1,28 inch
Mélység	46 mm	Mélység (coll)	1,811 inch
Nettó tömeg	1,05 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C		

**Anyag adatok**

Anyag	PA 66	Szín	bézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Elválasztó lemez
----------	------------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felpattintható	Nem
----------------	-----

**Méreték**

TS 32 eltolás	16,25 mm
---------------	----------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
--------------------	---