

**Csatlakozóelemek  
H25,0/30 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Típus	H25,0/30 BR
Rendelési szám	<a href="#">0317000000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 18 mm, 16 mm, barna
GTIN (EAN)	4008190158231
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek  
H25,0/30 BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	1,12 g		

**Műszaki adatok**

Változat	szigetelt
----------	-----------

**Érvéghüvelyek**

Csupaszolási hossz	18 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	11,2 mm	Katonai kivétel	T 20A 030 A
L1, mm	30 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték-keresztmetszet	25 mm <sup>2</sup>	AWG, max.	AWG 3
Érintkező felület átmérője (D1)	7,3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	16 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Jóvá hagyások**

Jóvá hagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>