
Csatlakozóelemek
H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H35,0/30 BE
Rendelési szám	0317200000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 19 mm, 16 mm, bézs
GTIN (EAN)	4008190023904
Menny.	50 Stück
Csomagolás	loose

Csatlakozóelemek
H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	1,18 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	19 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	12,7 mm	L1, mm	30 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2	Vezeték-keresztmetszet	35 mm²
Érintkező felület hossza (L2)	16 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	8,3 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	C SA US
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 12:32:01 CEST