


**Egyenirányító modulok
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A kép illusztráció

Az axiális alkatrészeket, mint pl. az ellenállásokat, diódákat és kondenzátorokat be lehet forrasztani az RSX alkatrész modulokba.

A kivittől függően akár nyolc alkatrészt is be lehet forrasztani az RSX modulokba.

Általános rendelési adatok

Típus	RSX LOETST. GSF 5/5
Rendelési szám	0329860000
Verzió	Összeállító modul, Jelek száma: 5
GTIN (EAN)	4008190179373
Menny.	5 Stück

**Egyenirányító modulok
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	35 mm	Hossz, inch	1,378 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Legalacsonyabb változat magassága	53 mm	Nettó tömeg	36 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Lapos csatlakozás	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok

[WSCAD](#)

Adatlap**Egyenirányító modulok
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok