

**SAK sorozat
BS 25 O.IH SAKT1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	BS 25 O.IH SAKT1
Rendelési szám	0334700000
Verzió	SAK sorozat, Rögzítőkészlet
GTIN (EAN)	4008190118839
Menny.	50 Stück

**SAK sorozat
BS 25 O.IH SAKT1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	5,5 mm	Szélesség (coll)	0,217 inch
Magasság	5,5 mm	Magasság (coll)	0,217 inch
Mélység	28,7 mm	Mélység (coll)	1,13 inch
Nettó tömeg	1,7 g	Átmérő	5,5 mm

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	bézs
-------	------	------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő-lemez
----------	------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Méreték

Átmérő	5,5 mm
--------	--------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Tervezési adatok	EPLAN
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks