

**SAK sorozat
QL 10 SAKS1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókegyeles technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | QL 10 SAKS1 |
| Rendelési szám | 0338800000 |
| Verzió | SAK sorozat, Keresztösszekötő, Keresztösszekötő-lemez, Pólusszám: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190127039 |
| Menny. | 20 Stück |

**SAK sorozat
QL 10 SAKS1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség | 122,1 mm | Szélesség (coll) | 4,807 inch |
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0,236 inch |
| Mélység | 2 mm | Mélység (coll) | 0,079 inch |
| Nettó tömeg | 10,6 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet | 10 °C...40 °C | | |

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------|-------|------|--------|
| Anyag | Cu Zn | Szín | szürke |
|-------|-------|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Méreték

| | |
|----------------|-------|
| Osztás, mm (P) | 13 mm |
|----------------|-------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 36 A |
|---------------|------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
|--------------------|---|