

**Tartozékok
E 18/63A KU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Klippon® Connect húzókegyeles technológiával

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

Típus	E 18/63A KU
Rendelési szám	0361700000
Verzió	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190083861
Menny.	10 Stück

**Tartozékok
E 18/63A KU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	14,8 g
-------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anyag adatok

Szín	bézs
------	------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Biztosítóbetétek

Jellemzők	lomha	Szín	bézs
Változat	Biztosíték-tartozék		

Névleges adatok

Névleges feszültség	380 V	Névleges áram	63 A
---------------------	-------	---------------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000099	ETIM 4.0	EC000099
ETIM 5.0	EC000099	ETIM 6.0	EC000099
UNSPSC	30-21-18-12	eClass 5.1	27-14-20-04
eClass 6.2	27-14-20-04	eClass 7.1	27-14-20-04
eClass 8.1	27-14-20-04	eClass 9.0	27-14-20-04
eClass 9.1	27-14-20-04		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks