Csatlakozóelemek
H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/6
Rendelési szám	0372600000
Verzió	Érvéghüvely, szigeteletlen, 6 mm
GTIN (EAN)	4008190180263
Menny.	1 000 Stück
Csomagolás	loose

Csatlakozóelemek
H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	0,04 g		

Műszaki adatok

Változat	szigeteletlen

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	6 mm	Gallér átmérője (D2)	2,5 mm
L1, mm	6 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Vezeték-keresztmetszet	1 mm²	Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 12:37:02 CEST

Csatlakozóelemek
H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció



