

**Tartozékok  
G 20/0.50A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Típus          | G 20/0.50A/F                  |
| Rendelési szám | <a href="#">043060000</a>     |
| Verzió         | Aktív komponensek, Biztosíték |
| GTIN (EAN)     | 4008190046835                 |
| Menny.         | 10 Stück                      |

**Tartozékok  
G 20/0.50A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség   | 5 mm  | Szélesség (coll) | 0,197 inch |
| Magasság    | 20 mm | Magasság (coll)  | 0,787 inch |
| Nettó tömeg | 0,9 g |                  |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Anyag adatok**

Szín Világosszürke

**Rendszer specifikációk**

Változat Biztosíték-tartozék

**Biztosítóbetétek**

|                                    |              |                   |                       |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Feszültségesés                     | 600 mV       | Jellemzők         | gyors működésű        |
| Névleges megszakítási teljesítmény | 1,5 kA       | Olvasási integrál | 0,23 A <sup>2</sup> s |
| Olvasóbiztosíték-betét             | G-Si. 5 x 20 | Szín              | Világosszürke         |
| Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)     | 1 W          | Változat          | Biztosíték-tartozék   |
| Áram                               | 0,5 A        |                   |                       |

**Névleges adatok**

Névleges feszültség 250 V Névleges áram 0,5 A

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000035    | ETIM 4.0   | EC000035    |
| ETIM 5.0   | EC000035    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| UNSPSC     | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-90 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Tervezési adatok   | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |