

**SAK sorozat  
TW AST1/PA HP/DBR/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

Típus	TW AST1/PA HP/DBR/0.5
Rendelési szám	<a href="#">0474700000</a>
Verzió	SAK sorozat, Elválasztó lemezzel, 0.5 mm, sötétbarna
GTIN (EAN)	4008190078508
Menny.	20 Stück

**SAK sorozat**  
**TW AST1/PA HP/DBR/0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	0,5 mm	Szélesség (coll)	0,02 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2,559 inch
Mélység	60 mm	Mélység (coll)	2,362 inch
Nettó tömeg	2,5 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C		

**Anyag adatok**

Szín	sötétbarna	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
------	------------	--------------------------	-----

**Rendszer specifikációk**

Változat	Elválasztó lemez
----------	------------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felpattintható	Igen
----------------	------

**Méreték**

TS 32 eltolás	32,5 mm
---------------	---------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>