

**VPMS (sárgaréz záródugó)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP 42-MS65
Rendelési szám	0501300000
Verzió	VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, PG 42, 10 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190007676
Menny.	25 Stück

**VPMS (sárgaréz záródugó)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	16 mm	Hossz, inch	0,63 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	45,48 g	Átmérő	57 mm

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Fej átmérő	57 mm
Külső menet	PG 42	Menet hossza	10 mm
O-gyűrű	NBR	Tömszelencék	PG
Tömítés	NBR	Védelmi osztály	IP68
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap**VPMS (sárgaréz záródugó)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok