

**Tartozékok
IK 6 GG ZBE6K**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Épület berendezéseinek vezetése**

Az épületek berendezéseinek vezetékéhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősín és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Típus	IK 6 GG ZBE6K
Rendelési szám	0526060000
Verzió	Tartozékok, Különleges sorkapocs, Névleges keresztmetszet: PA, Zöld / sárga, Gyűjtősín
GTIN (EAN)	4008190128647
Menny.	50 Stück

Adatlap

Tartozékok IK 6 GG ZBE6K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	7,8 mm	Szélesség (coll)	0,307 inch
Magasság	22,5 mm	Magasság (coll)	0,886 inch
Nettó tömeg	1,74 g		

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX)	6 mm ²
---------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szigetelőanyag	PA
Szín	ezüst		

Rendszer specifikációk

Változat	10x3 mm-es gyújtósínhez
----------	-------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Gyújtósín
---------------------	-----------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000001	ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC000001	ETIM 6.0	EC000001
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9.0	27-14-11-46
eClass 9.1	27-14-11-46		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

IEC EX

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks