

Csatlakozóelemek H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/22 EB
Rendelési szám	0534200000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 15 mm, 12 mm, Elefántcsont színű
GTIN (EAN)	4008190033460
Menny.	100 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H10,0/22 EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0,866 inch
Nettó tömeg	0,5 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	15 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	7,6 mm	Katonai kivétel	T 20A 025 A
L1, mm	22 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	AWG, max.
Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²	AWG, max.	AWG 8
Érintkező felület átmérője (D1)	4,5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S