

**Tartozékok  
ISPF QB58 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Típus          | ISPF QB58 SW                   |
| Rendelési szám | <a href="#">0546000000</a>     |
| Verzió         | Tartozékok, Szigetelési profil |
| GTIN (EAN)     | 4008190116705                  |
| Menny.         | 10 Stück                       |

**Tartozékok**  
**ISPF QB58 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 2,5 mm | Szélesség (coll) | 0,098 inch  |
| Magasság    | 465 mm | Magasság (coll)  | 18,307 inch |
| Mélység     | 5,7 mm | Mélység (coll)   | 0,224 inch  |
| Nettó tömeg | 5,82 g |                  |             |

**Anyag adatok**

|                          |     |      |        |
|--------------------------|-----|------|--------|
| Anyag                    | PVC | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |      |        |

**Rendszer specifikációk**

|          |             |
|----------|-------------|
| Változat | Fedélprofil |
|----------|-------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                    |           |                                                        |                    |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Robbanásbiztonság szempontjából<br>bevizsgált változat | Nem                |
| Rögzítés típusa    | Dugaszolt | Telepítési útmutató                                    | Közvetlen rögzítés |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |