

**SAK sorozat**  
**AP SAK95 KRG/BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókenyveles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókenyveles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Szállítás állapota        | <b>Ez a termék már nem kapható.</b>                |
| Rendelkezésre álló egység | 2020-12-31   |
| Típus                     | AP SAK95 KRG/BL                                    |
| Rendelési szám            | <a href="#">0550970000</a>                         |
| Verzió                    | SAK sorozat, Véglap, 3 mm, kék, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)                | 4008190087968                                      |
| Menny.                    | 10 Stück   |

**SAK sorozat**  
**AP SAK95 KRG/BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 3 mm    | Szélesség (coll) | 0,118 inch |
| Magasság    | 83,5 mm | Magasság (coll)  | 3,287 inch |
| Mélység     | 84 mm   | Mélység (coll)   | 3,307 inch |
| Nettó tömeg | 30,6 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C        |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |     |      |     |
|--------------------------|-----|------|-----|
| Anyag                    | KrG | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |      |     |

**Rendszer specifikációk**

|          |        |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                |      |                     |                    |
|----------------|------|---------------------|--------------------|
| Felpattintható | Igen | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|----------------|------|---------------------|--------------------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                     |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |