

Csatlakozóelemek H16,0/28 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H16,0/28 GN
Rendelési szám	0566000000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 21 mm, 18 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190165406
Menny.	100 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H16,0/28 GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Nettó tömeg	0,85 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	21 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	8,8 mm	Katonai kivétel	T 20A 025 A
L1, mm	28 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,4 mm
Sínkód	Weidmüller	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték-keresztmetszet	16 mm ²	AWG, max.	AWG 6
Érintkező felület átmérője (D1)	5,8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S