# CableLine
# CLI R 1-3 RT/WS 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között találhatók kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsövek és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | CLI R 1-3 RT/WS 2 |
| Rendelési szám | 0572901508 |
| Verzió | CableLine, Rögzítőtüske, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, piros |
| GTIN (EAN) | 4032248456697 |
| Menny. | 10 Stück |

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 12:55:05 CEST

# CableLine
# CLI R 1-3 RT/WS 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szélesség | 4,2 mm | Szélesség (coll) | 0,165 inch |
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0,118 inch |
| Mélység | 5 mm | Mélység (coll) | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 2,3 g | | |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 2 |
| Halogén | Igen | Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés |
| Nyomtatás | 2 | Nyomtatás módja | hő-dombornyomás |
| Nyomtatás színe | fehér | Nyomtatás tájolása | vízszintes |
| Szám tüskénként | 25 | Szélesség | 4,2 mm |
| Szín | piros | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Változat | MultiPack | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |

### Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogén | Igen | Vezeték külső átm. | 2.5 - 5 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 5 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 2,5 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm² |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Product Change Notification | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Tervezési adatok | WSCAD |

## CableLine
## CLI R 1-3 RT/WS 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok

