

**CableLine  
CLI R 1-3 GE/SW ET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között találhatók kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsoncsok és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Típus          | CLI R 1-3 GE/SW ET                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">0572901745</a>                             |
| Verzió         | CableLine, Rögzítőtüske, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190163983                                          |
| Menny.         | 10 Stück                                               |

**CableLine  
CLI R 1-3 GE/SW ET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 4,2 mm | Szélesség (coll) | 0,165 inch |
| Magasság    | 3 mm   | Magasság (coll)  | 0,118 inch |
| Mélység     | 5 mm   | Mélység (coll)   | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 2,3 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                      |                           |                                         |                      |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Anyag                | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                    |
| Halogén              | Igen                      | Javaolt iparágak                        | Folyamat, Berendezés |
| Nyomatott karakterek | Szimbólumok               | Nyomatás                                | ET                   |
| Nyomatás módja       | hő-dombornyomás           | Nyomatás színe                          | fekete               |
| Nyomatás tájolása    | vízszintes                | Nyomatás típusa                         | Standard             |
| Szám tüsként         | 25                        | Szélesség                               | 4,2 mm               |
| Szín                 | sárga                     | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                  |
| Változat             | MultiPack                 | Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -30...80 °C          |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                   |                              |                     |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                      | Igen              | Vezeték külső átm.           | 2,5 - 5 mm          |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 5 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 2,5 mm              |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Product Change Notification | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Tervezési adatok            | <a href="#">WSCAD</a>                                                |