

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW V MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI O vezetékjelölők csatlakoztatott vezetékeken is elhelyezhetők, így meglévő rendszerekhez is használhatók. Gond nélkül, három különböző méret használható a 0,4 mm<sup>2</sup> - max. 4,0 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetékekhez. A profil és a kivitel garanciát jelent az egyes kombinálható jelölők biztos és permanens rögzítésére.

Előnyök:

- Nyitott jelölők csatlakoztatott vezetékekhez
- Jelölőváltózat elfordulásgátló elemmel kombinált jelölések kialakításához
- Tökéletes megoldás minden utólagos jelöléshez
- Különlegesen kis helyigény
- Gyorsan felpattintható, így időt takaríthat meg

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | CLI O 10-3 GE/SW V MP                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">0648001681</a>                                    |
| Verzió         | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190166656                                                 |
| Menny.         | 200 Stück                                                     |

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW V MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 4 mm   | Szélesség (coll) | 0,157 inch |
| Magasság    | 3 mm   | Magasság (coll)  | 0,118 inch |
| Mélység     | 4 mm   | Mélység (coll)   | 0,157 inch |
| Nettó tömeg | 0,03 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |                           |                                         |                      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Anyag                        | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                    |
| Halogén                      | Igen                      | Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek        | Nagybetűk                 | Nyomtatás                               | V                    |
| Nyomtatás módja              | hő-dombornyomás           | Nyomtatás színe                         | fekete               |
| Nyomtatás tájolása           | vízszintes                | Nyomtatás típusa                        | Standard             |
| Szélesség                    | 4 mm                      | Szín                                    | sárga                |
| UL 94 éghetőségi osztály     | V-0                       | Változat                                | MultiPack            |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C               |                                         |                      |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                      | Igen                | Vezeték külső átm.           | 2 - 3 mm            |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 3 mm                | Vezeték külső átmérő, min.   | 2 mm                |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,4 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|------------------|------------------------------|

## **CableLine** **CLI O 10-3 GE/SW V MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



A kép illusztráció