


**CableLine  
CLI O 20-3 GE/SW 2 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI O vezetékjelölők csatlakoztatott vezetéseken is elhelyezhetők, így meglévő rendszerekhez is használhatók. Gond nélkül, három különböző méret használható a 0,4 mm<sup>2</sup> - max. 4,0 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű vezetésekhöz. A profil és a kivitel garanciát jelent az egyes kombinálható jelölők biztos és permanens rögzítésére.

Előnyök:

- Nyitott jelölők csatlakoztatott vezetésekhöz
- Jelölőváltó elfordulásgátló elemmel kombinált jelölések kialakításához
- Tökéletes megoldás minden utólagos jelöléshez
- Különlegesen kis helyigény
- Gyorsan felpattintható, így időt takaríthat meg

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | CLI O 20-3 GE/SW 2 MP   |
| Rendelési szám | <a href="#">0648101508</a>                                      |
| Verzió         | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 4 mm, 3 x 5,5 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190054571   |
| Menny.         | 200 Stück   |

**CableLine  
CLI O 20-3 GE/SW 2 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 5,5 mm | Szélesség (coll) | 0,217 inch |
| Magasság    | 3 mm   | Magasság (coll)  | 0,118 inch |
| Mélység     | 5 mm   | Mélység (coll)   | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 0,05 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |                           |   |                      |
|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| Anyag                        | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                    |
| Halogén                      | Igen                      | Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek        | Számok                    | Nyomtatás                               | 2                    |
| Nyomtatás módja              | hő-dombornyomás           | Nyomtatás színe                         | fekete               |
| Nyomtatás tájolása           | vízszintes                | Nyomtatás típusa                        | Standard             |
| Szélesség                    | 5,5 mm                    | Szín                                    | sárga                |
| UL 94 éghetőségi osztály     | V-0                       | Változat                                | MultiPack            |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C               |   |                      |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                   |                              |                     |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                      | Igen              | Vezeték külső átm.           | 3 - 4 mm            |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 4 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 3 mm                |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 3 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|------------------|------------------------------|

**CableLine  
CLI O 20-3 GE/SW 2 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció