


CableLine
CLI O 20-3 GE/SW Y MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI O vezetékjelölők csatlakoztatott vezetéseken is elhelyezhetők, így meglévő rendszerekhez is használhatók. Gond nélkül, három különböző méret használható a 0,4 mm² - max. 4,0 mm² keresztmetszetű vezetésekhöz. A profil és a kivitel garanciát jelent az egyes kombinálható jelölők biztos és permanens rögzítésére.

Előnyök:

- Nyitott jelölők csatlakoztatott vezetésekhöz
- Jelölőváltó elfordulásgátló elemmel kombinált jelölések kialakításához
- Tökéletes megoldás minden utólagos jelöléshez
- Különlegesen kis helyigény
- Gyorsan felpattintható, így időt takaríthat meg

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | CLI O 20-3 GE/SW Y MP |
| Rendelési szám | 0648101696 |
| Verzió | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 4 mm, 3 x 5,5 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190056537 |
| Menny. | 200 Stück |

**CableLine
CLI O 20-3 GE/SW Y MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 5,5 mm | Szélesség (coll) | 0,217 inch |
| Magasság | 3 mm | Magasság (coll) | 0,118 inch |
| Mélység | 5 mm | Mélység (coll) | 0,197 inch |
| Nettó tömeg | 0,045 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| Anyag | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4 |
| Halogén | Igen | Javasolt iparágak | Folyamat, Berendezés |
| Nyomatott karakterek | Nagybetűk | Nyomatás | Y |
| Nyomatás módja | hő-dombornyomás | Nyomatás színe | fekete |
| Nyomatás tájolása | vízszintes | Nyomatás típusa | Standard |
| Szélesség | 5,5 mm | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Változat | MultiPack |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték külső átm. | 3 - 4 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 4 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 3 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 3 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|------------------------------|
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |
|------------------|------------------------------|

**CableLine
CLI O 20-3 GE/SW Y MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció