

**EA (földelő gyűrűk)
EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

A földelőgyűrűk különösen akkor használatosak, ha egy kábel árnyékolását rá kell húzni a tömszelencére, és azt a készülékház többi tömszelencéjével azonos potenciálra kell hozni.

Általános rendelési adatok

Típus	EA-RING MS/M25 SC
Rendelési szám	0930710003
Verzió	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, M 25, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976188
Menny.	20 Stück

**EA (földelő gyűrűk)
EA-RING MS/M25 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	60,2 mm	Hossz, inch	2,37 inch
Nettó tömeg	6,95 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szélesség

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

Általános információk

Anyag	Sárgaréz	Belső átmérő D2	6,9 mm
Hézag, belső méret, B	36,5 mm	Külső menet	M 25
Külső átmérő	34,8 mm	Szélesség, külső méret, C	12,8 mm
Vastagság	1,5 mm		

Besorolások

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-91-16	eClass 8.1	27-14-91-16
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap**EA (földelő gyűrűk)
EA-RING MS/M25 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok