

ESG ESG X20 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

Különböző típusok kaphatók a következő gyártók készülékeihez:

- Siemens
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG X20 MC NE BL
Rendelési szám	1001150001
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 10 mm, PA 66, Szín: kék, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248692804
Menny.	1 120 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 13:14:00 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**ESG
ESG X20 MC NE BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Magasság	2,5 mm	Magasság (coll)	0,098 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,082 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	B&R X20 rendszer	Anyag	PA 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6	Halogén	Nem
Szélesség	10 mm	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	dugaszolható
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
------------------	------------------------------

Adatlap

**ESG
ESG X20 MC NE BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

