

**ESG**  
**ESG X20 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

Különböző típusok kaphatók a következő gyártók készülékeihez:

- Siemens
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

**Általános rendelési adatok**

Típus	ESG X20 MC NE RT
Rendelési szám	<a href="#">1001170001</a>
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 10 mm, PA 66, Szín: piros, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248692828
Menny.	1 120 Stüek
kompatibilis nyomtató	<a href="#">1324380000</a>

**ESG  
ESG X20 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0,394 inch
Magasság	2,5 mm	Magasság (coll)	0,098 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,083 g		

**Általános adatok**

Alkalmazás/gyártó	B&R X20 rendszer	Anyag	PA 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	2	Halogén	Nem
Szélesség	10 mm	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	dugaszolható
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
------------------	------------------------------

**ESG  
ESG X20 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

