

**Krimpelő érintkező
HDC C HX SM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | HDC C HX SM2.5AG |
| Rendelési szám | 1002920000 |
| Verzió | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Érintkező, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4032248697106 |
| Menny. | 25 Stück |

**Krimpelő érintkező
HDC C HX SM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|-------|--------|------|
| Nettó tömeg | 3,2 g | Átmérő | 6 mm |
|-------------|-------|--------|------|

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Általános adatok

| | |
|----------------------|-------|
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
|----------------------|-------|

Anyag

| | |
|-------|------------|
| Anyag | Rézötvözet |
|-------|------------|

Csatlakoztatási adatok

| | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm ² | Csupaszolási hossz | 9 mm |
|------------------------------|---------------------|--------------------|------|

Kialakítás

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Termékcsalád | Krimpelő érintkező | Terméktípus | Krimpelhető érintkező |
| Típus | Érintkező | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000796 | ETIM 4.0 | EC000796 |
| ETIM 5.0 | EC000796 | ETIM 6.0 | EC000796 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-90 | eClass 7.1 | 27-44-02-90 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-90 | eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-04 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |