

**Krimpelő érintkező
HDC C HX BM6.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A krimp (sajtolt) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HX BM6.0AG
Rendelési szám	1002980000
Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvezet
GTIN (EAN)	4032248697267
Menny.	25 Stück

**Krimpelő érintkező
HDC C HX BM6.0AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	2,8 g	Átmérő	6 mm
-------------	-------	--------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 500
----------------------	-------

Anyag

Anyag	Rézötvözet
-------	------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	Csupaszolási hossz	9,5 mm
------------------------------	-------------------	--------------------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	Krimpelő érintkező	Terméktípus	Krimpelhető érintkező
Típus	Hüvely	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD