

**SwitchMark
SM 22/22 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az SM egy MultiCard - jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajta található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet PRO, MCP Plus plotterrel, az MCP Basic vagy MC-Mobilo jelölőrendszerrel testre szabott címkék készíthetők.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 22/22 K MC NE GR
Rendelési szám	1014650000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 22 x 22 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248723331
Menny.	80 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**SwitchMark
SM 22/22 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0,866 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0,039 inch
Nettó tömeg	1,625 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	8
Halogén	Nem	Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag
Szélesség	22 mm	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

SwitchMark SM 22/22 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

