

Tartozékok
SCT-C 7.9/680**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A kábelkötőket maximális szorítóerő és hosszú élettartam jellemzi. És az acél kábelkötők rendkívüli körülmények, pl. nagy hőmérséklet vagy erős kémiai hatások esetén is tartós rögzítést biztosítanak.

- Teljesen bevont rozsdamentes acél kábelkötők
- Biztonságos golyós biztosítómechanizmus a gyors egy egyszerű felszereléshez
- Kézzel vagy szerszámmal felszerelhető
- Ezeket a kábelkötőket speciális alkalmazásokhoz javasoljuk, pl. sós permet, szélsőséges hőmérséklet vagy korrozív környezet.

Általános rendelési adatok

Típus	SCT-C 7.9/680
Rendelési szám	1015340000
Verzió	Tartozékok, Kábelkötők, x 7.9
GTIN (EAN)	4032248724314
Menny.	100 Stück

Tartozékok
SCT-C 7.9/680

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	7,9 mm	Szélesség (coll)	0,311 inch
Magasság	680 mm	Magasság (coll)	26,772 inch
Mélység	0,26 mm	Mélység (coll)	0,01 inch
Nettó tömeg	12,14 g		

Szerelőanyagok

Anyag	Rozsdamentes acél, poliészter bevonattal	Kábelátmérő, max.	200 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
------------------	------------------------------

Adatlap**Tartozékok
SCT-C 7.9/680**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Rajz**