


**SlimFix Clip
SFC 3/21 MC NE RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusa miatt a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5 mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy - max. 30 mm - jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm hosszban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Típus | SFC 3/21 MC NE RT |
| Rendelési szám | 1025290000 |
| Verzió | SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, piros |
| GTIN (EAN) | 4032248746347 |
| Menny. | 80 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 1324380000 |

**SlimFix Clip
SFC 3/21 MC NE RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 12,5 mm | Szélesség (coll) | 0,492 inch |
| Magasság | 21 mm | Magasság (coll) | 0,827 inch |
| Mélység | 11,3 mm | Mélység (coll) | 0,445 inch |
| Nettó tömeg | 1,338 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|-------------|---|--------------|
| Anyag | Poliamid 66 | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 2 |
| Címkemező mérete | 21 x 5 mm | Halogén | Nem |
| Javasolt iparágak | Berendezés | Nyomtatás típusa | üres |
| Szélesség | 12,5 mm | Szín | piros |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték külső átm. | 3,5 - 7 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 7 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 3,5 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 10 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | CAT 8 SAI 15/16 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |

Adatlap

**SlimFix Clip
SFC 3/21 MC NE RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

