

**Csavaros kapcsok
WQL 4 WF10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect csapos technológiával**

Csapos sorkapcsaink bizonyított, tartós csatlakozási módszert kínálnak a különösen zord környezetek számára is. Kiterjedt tartozékkínálatuk és minőségi kialakításuk garantálja a magas szintű termelékenységet a tervezés és felszerelés terén – hogy a fenntarthatóan biztonságos működtetésről ne is beszéljünk.

Általános rendelési adatok

Típus	WQL 4 WF10
Rendelési szám	1027840000
Verzió	Csavaros kapcsok, Keresztösszekötő, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4032248779956
Menny.	5 Stück

**Csavaros kapcsok
WQL 4 WF10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Magasság	129,4 mm	Magasság (coll)	5,094 inch
Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0,157 inch
Nettó tömeg	98 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Anyag	Vörösréz - cink	Szín	szürke
-------	-----------------	------	--------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban
-----------------	----------------------

Méreték

Osztás, mm (P)	33,8 mm
----------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	265 A
---------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC000489
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks