

**W-sorozat  
WQV 35/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Típus          | WQV 35/10  |
| Rendelési szám | <a href="#">1053160000</a>                                   |
| Verzió         | W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz,<br>Pólusszám: 10 |
| GTIN (EAN)     | 4008190026028  |
| Menny.         | 10 Stück   |

**W-sorozat  
WQV 35/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 9,85 mm  | Szélesség (coll) | 0,388 inch |
| Magasság    | 155,7 mm | Magasság (coll)  | 6,13 inch  |
| Mélység     | 28 mm    | Mélység (coll)   | 1,102 inch |
| Nettó tömeg | 67,4 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max.         | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min.         | 10 °C  |
| Tárolási hőmérséklet               | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C        |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

**Rendszer specifikációk**

|          |               |                                     |              |
|----------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz | Tightening torque (cross-connector) | 1.2...2.4 Nm |
|----------|---------------|-------------------------------------|--------------|

**Keresztösszekötő**

|   |              |                           |                  |
|---|--------------|---------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma                 | 10           | Névleges áram, többpólusú | 112 A            |
| Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya | 1,2...2,4 Nm | Típus                     | Keresztösszekötő |

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                 |                      |                     |                    |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|

**Méreték**

|                |       |
|----------------|-------|
| Osztás, mm (P) | 16 mm |
|----------------|-------|

**Névleges adatok**

|                     |       |               |       |
|---------------------|-------|---------------|-------|
| Névleges feszültség | 400 V | Névleges áram | 112 A |
|---------------------|-------|---------------|-------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## W-sorozat WQV 35/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Letöltések

|                    |  |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>  |
| Engineering Data   | <a href="#">Q9134_WQV_35-10_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a>                          |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>   |
| User Documentation | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |