

**W-sorozat
WQV 2.5/9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	WQV 2.5/9
Rendelési szám	1054360000
Verzió	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 9
GTIN (EAN)	4008190062941
Menny.	10 Stück

**W-sorozat
WQV 2.5/9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0,276 inch
Magasság	44,8 mm	Magasság (coll)	1,764 inch
Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	6,9 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	PA 66	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz	Tightening torque (cross-connector)	0.4...0.8 Nm
----------	---------------	-------------------------------------	--------------

Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	9	Névleges áram, 2 pólusú	32 A
Névleges áram, többpólusú	32 A	Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya	0,4...0,8 Nm
Típus	Keresztösszekötő		

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------

Méreték

Osztás, mm (P)	5,1 mm
----------------	--------

Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

**W-sorozat
WQV 2.5/9**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks