

**W-sorozat  
LS 2.8 WDU2.5-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Típus          | LS 2.8 WDU2.5-10                |
| Rendelési szám | <a href="#">1056400000</a>      |
| Verzió         | W-sorozat, Árnyékolt gyűjtő sín |
| GTIN (EAN)     | 4008190036454                   |
| Menny.         | 100 Stück                       |

**W-sorozat**  
**LS 2.8 WDU2.5-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 1,15 mm | Szélesség (coll) | 0,045 inch |
| Magasság    | 75,2 mm | Magasság (coll)  | 2,961 inch |
| Mélység     | 4,3 mm  | Mélység (coll)   | 0,169 inch |
| Nettó tömeg | 1,59 g  |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Anyag adatok**

|       |             |      |            |
|-------|-------------|------|------------|
| Anyag | Ónozott réz | Szín | Ezüstsürke |
|-------|-------------|------|------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                                                     |                    |                 |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                        |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                   |
| User Documentation | <a href="#">Beipackzettel_LS2.8.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |