

**W-sorozat
WTW EN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Típus | WTW EN |
| Rendelési szám | 1058800000 |
| Verzió | W-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 |
| Menny. | 20 Stück |

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség | 3 mm | Szélesség (coll) | 0,118 inch |
| Magasság | 86 mm | Magasság (coll) | 3,386 inch |
| Mélység | 62 mm | Mélység (coll) | 2,441 inch |
| Nettó tömeg | 13,735 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-----------|
| Anyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|------------------|-----|--------------|
| Változat | Elválasztó lemez | Sín | TS 35, TS 32 |
|----------|------------------|-----|--------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|----------------|------|---------------------|------------------|
| Felpattintható | Igen | Telepítési útmutató | Átmenő (persely) |
|----------------|------|---------------------|------------------|

Méreték

| | |
|---------------|-------|
| TS 35 eltolás | 43 mm |
|---------------|-------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000886 |
| UNSPSC | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |