

**ClipCard
CC 15/60 O4MM MC NE SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

ClipCard O4mm MC készülékjelölők MultiCard formátumban. Ezeket a különleges változatokat csavarok vagy szegecsek használatával könnyen lehet rögzíteni a mindkét oldalba fúrt 4,2 mm-es furatokkal.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Típus | CC 15/60 O4MM MC NE SI |
| Rendelési szám | 1059990000 |
| Verzió | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, Furattal, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248807901 |
| Menny. | 40 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 1324380000 |
| Helyettesítő termék | 1304060000 |

**ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 60 mm | Szélesség (coll) | 2,362 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0,591 inch |
| Mélység | 1,2 mm | Mélység (coll) | 0,047 inch |
| Nettó tömeg | 3 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Alkalmazás/gyártó | Furattal | Anyag | Poliamid 66 |
| Halogén | Nem | Javasolt iparágak | Berendezés |
| Szélesség | 60 mm | Szín | ezüst |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |

Készülékjelölők

| | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| Furatátmérő | 4,2 mm | Páratartalom | ≤ 60 % |
|-------------|--------|--------------|--------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

Adatlap

**ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

