

WEW 35/2 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Weidmüller's range of products includes end brackets that guarantee a permanent, reliable mounting on the terminal rail and prevent sliding. Versions with and without screws are available. The end brackets include marking options, also for group markers, and also a test plug holder.

Általános rendelési adatok

Változat	Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
Rendelési szám	1061210000
Típus	WEW 35/2 SW
GTIN (EAN)	4032248136278
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	47 mm	Mélység (coll)	1.8504 inch
Magasság	56 mm	Magasság (coll)	2.2047 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0.315 inch
Nettó tömeg	14.01 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	
Termék karbonlábnyma	Bölcsőtől a kapuig	0.150 kg CO2eq.

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz	Tartósín	TS 35
----------	---------------	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	becsavart állapotban
Reteszelés	csavaros rögzítéshez		

Méretetek

TS 35 eltolás	28 mm
---------------	-------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Meghúzási nyomaték, max.	1 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm
--------------------------	------	--------------------------	--------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Tartósín	TS 35
---------------------	--------------------	----------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

Tartozékok

Üres



WS markers are the perfect match for the W-series connectors. Thanks to their system compatibility, the WS tags can also be used with the I-series and the Z-series. The large marking surfaces do not only permit long character strings but also multi-line text. WS markers are ideal for labels with long, customised character strings. Thanks to the proven MultiCard format, printing with PrintJet CONNECT oder/or Plotter is possible.


- Can be fitted in strips or individually
- Markers in proven MultiCard format

For custom printing: Please send us a file of our labeling software M-Print PRO or M-Print PRO Online (without installation) for your labeling specifications.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609860000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN)	4008190203481	
Qty.	720 ST	
Típus	WAD 8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1112940000	Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér
GTIN (EAN)	4032248891825	
Qty.	48 ST	

Villámjellel




The WAD connector marker is suitable for W-series terminals and for the WEW 35/2 and ZEW 35/2 end brackets. The markers are available as blank markers, with custom printing or standard print with lightning symbol. The WAD MultiCard markers are suitable for labelling with PrintJet CONNECT printers. For custom printing: Please send us a file of our labeling software M-Print PRO or M-Print PRO Online (without installation) for your labeling specifications.

Általános rendelési adatok

Típus	WAD 8 MC B GE/SW	Változat
Rendelési szám	1120470000	Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga
GTIN (EAN)	4032248901289	
Qty.	48 ST	

Tartozékok

EM 8/30 végbak jelölő




The EM 8/30 end bracket marker is suitable for labelling the WEW 35/2 and ZEW 35/2 end brackets and can also be used as a group tag carrier for W-series terminals. The EM 8/30 can hold ESO 7/ESO 7P inlay tags. The pocket reliably protects the printing against environmental influences.

Inlay tags can be found under "Accessories".

Általános rendelési adatok

Típus	EM 8/30	Változat
Rendelési szám	1806120000	EM, Sorkapocs jelölő, 32.4 x 7.2 mm, Raszter mm-ben (P): 7.20
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, Áttetsző
Qty.	50 ST	

SchT csoportos jelölőtartó



The SchT 5 S group tag carriers are clipped directly onto the TS 32 mounting rail (G-rail) or the TS 35 mounting rail (top-hat rail). It is therefore possible to label the terminal strip irrespective of the terminal and the type of terminal. SchT 5 and SchT 5 S are fitted with ESO 5, STR 5 protective strips.

The SchT 7 is a hinged group tag carrier for inlay tags which enables easy access to the clamping screw.

The SchT 7 is fitted with ESO 7, STR 7 protective strips or DEK 5.

Inlay tags and protective strips can be found under "Accessories".

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Változat
Rendelési szám	0517960000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 ST	

Tartozékok

WS 12/5



WS/ DEK

MultiMark terminal markers use an innovative composite material made from two components. The hard base contour of the marker snaps securely into the connector. The elastic surface finish makes the marker easy to mount. This specially punched material enables the strips to be stretched to accommodate the slight variations in spacing that tend to add up, especially with long terminal blocks. Another advantage: the excellent printability of the surface material guarantees durable and wear-resistant labelling. A print resolution of 300 dpi also produces a very legible script.


Your benefits with MultiMark

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Általános rendelési adatok

Típus	WS 12/5 MM WS	Változat
Rendelési szám	2007190000	WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392036	
Qty.	800 ST	

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



The ZGB 15 is a hinged group tag carrier. The tag carrier can hold the dekafix 5, WS 12/5 terminal markers or the inlay tag ESO 15.

The ZGB 30 is a hinged group tag carrier. The tag carrier can hold the dekafix 5, WS 12/5 terminal markers or the inlay tag ESO 7.

Inlay tags and protective strips can be found under "Accessories".

Általános rendelési adatok

Típus	ZGB 30	Változat
Rendelési szám	1611930000	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190002251	
Qty.	20 ST	
Típus	ZGB 15	Változat
Rendelési szám	1636530000	Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190297053	
Qty.	20 ST	