

**Ipari Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, LC
betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BSC-V14M-LCD-MM-C
Rendelési szám	1062610000
Verzió	FO peremes aljzat, IP67, 14. változat, középrögzítéses, LC duplex-összekötő, Multimódusú
GTIN (EAN)	4032248813322
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	52,9 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	LC Duplex	2. csatlakozás	LC Duplex
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szín	Egyéb	Tömítés anyaga	NBR
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB	Védelmi osztály	IP67
Árucikk leírása	14. változat, középrögzítéses, LC duplex-összekötő		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
----------------------	--

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás

